


AS-i интерфейс AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2048

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етиктиране
- 2 тръбно съединение Ø 8 mm
- 3 винт за ръчно задействане



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 165
Допълнително захранване [V]	18...30 DC; (към PELV)
Интегриран следящ сензор	да

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой цифрови входи: 2; Брой пневматични изходи: 1
---------------------	---

Входи

Брой цифрови входи	2
Входна верига на цифрови входи	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30



AS-i интерфейс AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	100
Входящ ток Висок	[mA]	> 3
Входният ток Нисък	[mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо	[V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Брой пневматични изходи	1

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...55
Забележка за температурата на околната среда	посредством специално третиране със сгъстен въздух: < 0 °C	
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i профил	S-3.F				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	3			
AS-i ID код	[hex]	F			
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Входове / изходи	I-1	I-2	O-3	не се използва

Механични данни

Тип на монтажа	винтов монтаж
Материал	корпус: PBT; метални части: неръждаема стомана (1.4305 / 303); уплътнение: FKM
Пневматична система	1 x 4/2- стоящ клапан
Диапазон на работно налягане [bar]	3...8
Диапазон на работно налягане [MPa]	0,3...0,8
Забележка относно обхвата на работното налягане	вкл. евентуални пикове на налягането
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min]	500
Въздушен поток при 6/0 bar [l/min]	700
Допустим сгъстен въздух	филтрирани (5µm); смазани (ISO-VG10) или не смазани
Тръбни фитинги	Legris LF 3000/8

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт

Електрическо свързване

Модулна връзка	плосък кабел
----------------	--------------

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Заглушител:, E75232
------------------------	---------------------



AS-i интерфейс AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Забележки

Забележки	Моля, вижте бележките за сгъстен въздух и EMC / ESD в "Изтегляния"
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Връзка