




AS-интерфейс с учебен бутон

c2S-Module 2BI 2LO

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2396

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етикетиране
- 2 Светодиод
- 3 бутон 2 / Светодиод 2
- 4 бутон 1 / Светодиод 1



Приложение		
Дизайн		Сменяеми цветни тапи
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]		55
Входове		
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...60
Температура на съхранение [°C]		-40...85
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	



AS-интерфейс с учебен бутон

c2S-Module 2BI 2LO

AS-i класификация					
AS-i версия	2.1				
Режим на разширено адресиране	да				
Профил на AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i профил	S-B.A.E				
I/O AS-i конфигурация [hex]	B				
AS-i ID код [hex]	A.E				
AS-i сертификат	49201				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Светодиод	1	2	-	-
	бутон	-	-	1	2
Механични данни					
Тегло [g]	104				
Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC и SC долни части				
Материал	PBT				
Дисплеи / работни елементи					
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен			
	Грешка	Светодиод, червен			
	бутони	2 x Светодиод, бял			
Акcesoари					
Доставени артикули	покриваща подкрепа: 2				
	цветни вложки: 2, червен				
	2, зелен				
	2, жълт				
	2, син				
	2, бял				
Забележки					
Забележки	Бутоните (ЕАО тип 84) осигуряват защита срещу случайни контакти.				
	Корпусът и бутоните могат да бъдат отбелязани.				
Единица на опаковката	1 брой				
Електрическо свързване					
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:					