




AS-интерфейс с учебен бутон

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



- 1 панел за етикетиране
- 2 Светодиод
- 3 бутон / Светодиод
- 4 изключвател с ключ



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	55
Входове		
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Температура на съхранение	[°C]	-40...85
Защита		IP 40; (със защитно покритие: IP 54)
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
AS-i класификация		
AS-i версия		2.1
Режим на разширено адресиране		да
Профил на AS-i master		M2; M3; M4
AS-i профил		S-B.A.E
I/O AS-i конфигурация	[hex]	B



AS-интерфейс с учебен бутон

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

AS-i ID код	[hex]	A.E				
AS-i сертификат		49202				
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		задание	не се използва	Светодиод	изключвател с ключ	бутон
Механични данни						
Тегло	[g]	117,5				
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC и SC долни части				
Материал		PBT				
Дисплеи / работни елементи						
Дисплей		Работа	Светодиод, зелен			
		Грешка	Светодиод, червен			
Забележки						
Забележки		Бутоните (ЕАО тип 84) осигуряват защита срещу случайни контакти.				
		Корпусът и бутоните могат да бъдат отбелязани.				
Единица на опаковката		1 брой				
Електрическо свързване						
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:						