




AS-интерфейс контролен модул

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 Конектор за адресиране



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 235
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	4; (двупосочен)
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	> 5
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да



AS-интерфейс контролен модул

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Изходи		
Електрическо изпълнение	AS-i	
Брой цифрови изходи	4	
Окръжност	PNP	
Диапазон на напрежение DC [V]	10...30; (към PELV)	
Макс. работен ток за изход [mA]	1000	
Устойчив на късо съединение	да	
Електрически разделени	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Защита	IP 00; IP 20	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
AS-i класификация		
AS-i профил	S-7.0	
I/O AS-i конфигурация [hex]	7	
AS-i ID код [hex]	0	
AS-i сертификат	05001	
Механични данни		
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса	
Материал	PA; PVC	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
винтови клеми:		
Връзка		

