


AS-интерфейс контролен модул

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2257

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 Конектор за адресиране



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 235
Макс. токово натоварване общо [A]	6
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	4; (двупосочен)
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	> 5
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10



AS-интерфейс контролен модул

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да
---	----

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Брой цифрови изходи	4
Окръжност	PNP
Диапазон на напрежение [V] DC	10...30; (към PELV)
Макс. работен ток за изход [mA]	2000
Устойчив на късо съединение	да
Електрически разделени	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i профил	S-7.0
I/O AS-i конфигурация [hex]	7
AS-i ID код [hex]	0
AS-i сертификат	05001

Механични данни

Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса
Материал	PA; PVC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Връзка

