


AS-Interface за следена на изолацията

Insulation Monitoring Device

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Приложение

Регистриране на симетрични и асиметрични дефекти на изолацията; мониторинг на изолацията в открити системи AS-i и 24 V DC (IT система)

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Номинално напрежение DC	[V]	21...36
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	40

Изходи

Контактен товар	1A AC/DC
-----------------	----------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Температура на съхранение	[°C]	-40...70
Защита		IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 61557-8	(1997)
	EN 61326/A2	(2001)

AS-i класификация

AS-i сертификат	19901
-----------------	-------

Механични данни

Тегло	[g]	179
Корпус		Монтаж на DIN релса и панел

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт



AS-Interface за следена на изолацията

Insulation Monitoring Device

Забележки

Забележки

Aktives symmetrisches und passives Messverfahren.

2 Meldekontakte

Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.



Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Връзка

R1 R2 A+ A-



⏏ 11 14 24