




AS-интерфейс контролен модул

SmartL25 4DO T C



- 1 панел за етиктиране
- 2 Конектор за адресиране
- 3 DIN rail adapter



Приложение		
Приложение	Монтаж в кутии за управление	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	50
Допълнително захранване	[V]	20...30 DC; (AUX)
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване	[mA]	4000; (AUX)
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 4	
Изходи		
Брой цифрови изходи		4
Окръжност		PNP
Диапазон на напрежение DC	[V]	20...30; (AUX)
Макс. работен ток за изход	[mA]	1000; (категория на използване DC-12: 700 mA; категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1))



AS-интерфейс контролен модул

SmartL25 4DO T C

Макс. текущи резултати натоварване общо	[A]	4
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да
Изходи за захранване на задвижващия механизъм		AUX

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище	[m]	2000
Защита		IP 20
Степен на замърсяване		2

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[Години]	254
Указания	Устройството се захранва от изолиращ източник.; Този източник на напрежение трябва да има вторичен предпазител, изброен в UL (виж приложения лист).; Като алтернатива може да се използва захранване от клас 2 за подаване на AUX.	

AS-i класификация

AS-i версия	2.11; 3.0				
AS-i адресиране	Конектор за адресиране				
Режим на разширено адресиране	не				
Профил на AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i профил	S-8.0.E				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	8			
AS-i ID код	[hex]	0.E			
AS-i сертификат	37302				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Изход	O-1	O-2	O-3	O-4

Механични данни

Тегло	[g]	126
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса	
Материал	PC-GF20	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт O1...O4
	Работа	Светодиод, зелен AS-i, AUX
	Грешка	Светодиод, червен

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	конектори
------------------------	-----------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




AS-интерфейс контролен модул

SmartL25 4DO T C

Електрическо свързване

Заглавен пин:

Връзка



O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	O4
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Захранване на актуатора +24V
E-	Захранване на актуатора 0V
O1...O4	Превключващ изход актуатор 1...4