
# AC2304

## AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Артикулът не се предлага вече - запис в архива




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Характеристики на продукта** | | | | | | |
| Обхват на сензора | [mm] | 4 | | | | |
| **Електрически показатели** | | | | | | |
| Работно напрежение | [V] | 26,5...31,6 DC | | | | |
| Консумация на ток | [mA] | < 140 | | | | |
| **Обхват на следене** | | | | | | |
| Обхват на сензора | [mm] | 4 | | | | |
| **Условия на работа** | | | | | | |
| Околна температура | [°C] | -20...70 | | | | |
| Защита | | IP 67 | | | | |
| **Тестове / одобрения** | | | | | | |
| EMC | | EN 50081-1 | | | | |
| | | EN 61000-6-2 | | | | |
| **AS-i класификация** | | | | | | |
| I/O AS-i конфигурация | [hex] | 7 | | | | |
| AS-i ID код | [hex] | F | | | | |
| AS-i сертификат | | 15101 | | | | |
| Задаване на битовете за данни | | Обозначение | Sensor 1 | Sensor 2 | Dateneingang I1 (Pin 4) | Dateneingang I2 (Pin 2) |
| **Механични данни** | | | | | | |
| Материал | | PBT; PC | | | | |
| **Дисплеи / работни елементи** | | | | | | |
| Дисплей | | Работа | | 1 x Светодиод, зелен | | |
| | | функция | | 1 x Светодиод, червен | | |

# AC2304

## AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

### Забележки

| | |
|---|---|
| Единица на опаковката | 1 брой |

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана




Връзка

Elektrischer Anschluss

| | |
|---|---|
| 1 | AS-i+ |
| 3 | AS-i - |

### Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана




Eingänge

| | |
|---|---|
| 1 | Sensorversorgung L+ |
| 2 | Dateneingang 2 Бит за данни D3 |
| 3 | Sensorversorgung L- |
| 4 | Dateneingang 1 Бит за данни D4 |