


AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2315

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 сензор 1
2 сензор 2



Характеристики на продукта

Обхват на сензора	[mm]	4
Размери	[mm]	55 x 60 x 35

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	4
-------------------	------	---

Условия на работа


Околна температура	[°C]	-20...70
Защита		IP 67



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T4 2SI M12

AS-i класификация		
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	F
AS-i сертификат		15102
Механични данни		
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	55 x 60 x 35
Материал		PBT
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)		



Връзка

