


AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2317

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 сензор 1
2 сензор 2



Характеристики на продукта

Обхват на сензора	[mm]	4
Размери	[mm]	55 x 60 x 35

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	4
-------------------	------	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...70
--------------------	------	----------



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Защита

IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i класификация

I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	F
AS-i сертификат		15101

Механични данни

Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	55 x 60 x 35
Материал		PBT; PC

Дисплей / работни елементи


Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана



Връзка

Ausgänge

2	Превключващ изход 2 +
3	Външно напрежение -
4	Превключващ изход 1 +

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-