


AC2315



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 сензор 1
- 2 сензор 2



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	AS-i
Обхват на сензора [mm]	4
Размери [mm]	55 x 60 x 35

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA]	< 40

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	4
------------------------	---

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...70
Защита	IP 67




AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[Години]	924
AS-i класификация		
AS-i версия		2.1
Режим на разширено адресиране		да
I/O AS-i конфигурация	[hex]	0
AS-i ID код	[hex]	A.F
AS-i сертификат		74901
Механични данни		
Тегло	[g]	149,5
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	55 x 60 x 35
Материал		PBT
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		усилваща скоба
		винтове на конекторната глава: 2 x M5 x 35
		Шайби: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)		
		

**AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични
четвърт задвижващи механизми**

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Връзка**Електрическо свързване**

1	AS-i +
3	AS-i -