


AS-интерфейс с учебен бутон

Push-button modul 8I/8O

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2351

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 150
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Защита	IP 00



AS-интерфейс с учебен бутон

Push-button modul 8I/8O

Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
AS-i класификация		
AS-i профил		S-7.F
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	F
AS-i сертификат		14401
Механични данни		
Материал		преден панел: алуминий
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)		Инструмент за демонтаж на капака:, E70206
Забележки		
Забележки		Бутоните (ЕАО тип 84) осигуряват защита срещу случайни контакти. Корпусът и бутоните могат да бъдат отбелязани.
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
COMBICON:		