




AS-интерфейс с учебен бутон

Push-button modul 8I/8O

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



- 1 зелен
2 червен



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 150
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 00
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
AS-i класификация		
AS-i профил		S-7.F

**AS-интерфейс с учебен бутон**

Push-button modul 8I/8O

I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	F
AS-i сертификат		14401

Механични данни

Материал	преден панел: алуминий
----------	------------------------

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Инструмент за демонтаж на капака:, E70206
------------------------	---

Забележки

Забележки	Бутоните (ЕАО тип 84) осигуряват защита срещу случайни контакти. Корпусът и бутоните могат да бъдат отбелязани.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

COMBICON:
