


AS-интерфейс с учебен бутон

Push-button modul 8I/8O

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 150
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i профил	S-7.F
-------------	-------

**AS-интерфейс с учебен бутон**

Push-button modul 8I/8O

I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	F
AS-i сертификат		14401
Механични данни		
Материал		преден панел: алуминий
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)		Инструмент за демонтаж на капака:, E70206
Забележки		
Забележки		Бутоните (ЕАО тип 84) осигуряват защита срещу случайни контакти. Корпусът и бутоните могат да бъдат отбелязани.
Единица на опаковката		1 брой