


AC2381



AS-интерфейс с учебен бутон

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



Приложение		
Приложение		полева инсталация; хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	80
Входове		
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Температура на съхранение	[°C]	-40...80
Защита		IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

