


AC2386



AS-интерфейс с учебен бутон

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 Светодиод
- 2 бутони 2 / Светодиод 2
- 3 бутони 1 / Светодиод 1
- 4 панел за етикетиране



Приложение		
Дизайн		Сменяеми цветни тапи
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]		55
Входове		
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...60
Температура на съхранение [°C]		-40...85
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i класификация		
AS-i версия		2.11; 3.0
Режим на разширено адресиране		да



AS-интерфейс с учебен бутон

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i master profile	M2; M3; M4				
AS-i профил	S-7.A.E				
I/O AS-i конфигурация [hex]	7				
AS-i ID код [hex]	A.E				
AS-i сертификат	133801				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Светодиод 1	DO-0	-	-	-
	Светодиод 2	-	DO-1	-	-
	бутони 1	DI-0	-	-	-
	бутони 2	-	DI-1	-	-

Механични данни

Тегло [g]	140
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса
Размери [mm]	89,6 x 46 x 45
Материал	РА

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
Обслужващи елементи	2	свободно програмируеми функционални клавиши със задно осветяване

Електрическо свързване

Модулна връзка	M12
----------------	-----

Акcesoари

Доставени артикули	покриваща подкрепа: 2
	цветни вложки: 2, червен
	2, зелен
	2, жълт
	2, син
	2, бял

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

1	AS-i +
3	AS-i -