


AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC336A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 сензор 1
2 сензор 2



Характеристики на продукта

Обхват на сензора	[mm]	4
Размери	[mm]	55 x 60 x 35

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 40
Клас на защита		III

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	4
-------------------	------	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...60
--------------------	------	----------



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Защита	IP 5x; (когато се използва извън опасната зона: IP 67)
--------	--

Тестове / одобрения

ATEX маркировка	II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C
Забележка относно ATEX маркировката	само заедно с монтажна планка
EMC	EN 50295

AS-i класификация

AS-i версия	2.1
Режим на разширено адресиране	да
I/O AS-i конфигурация [hex]	0
AS-i ID код [hex]	A.F
AS-i сертификат	74901

Механични данни

Тегло [g]	163,8
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	55 x 60 x 35
Материал	PBT

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари


Доставени артикули	Монтажна планка: 1 винтове на конекторната глава: 2 x M5 x 35
--------------------	--

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



AC315A



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Връзка

