

AC316A




AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC336A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 сензор 1
2 сензор 2



Характеристики на продукта

Обхват на сензора	[mm]	4
Размери	[mm]	55 x 60 x 35

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 160
Клас на защита		III

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	4
-------------------	------	---



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...60
Защита	IP 5x; (когато се използва извън опасната зона: IP 67)	

Тестове / одобрения

ATEX маркировка	II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C	
Забележка относно ATEX маркировката	само заедно с монтажна планка	
EMC	EN 50295	

AS-i класификация

AS-i версия	2.1	
Режим на разширено адресиране	да	
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	A.E
AS-i сертификат	75002	

Механични данни

Тегло	[g]	200,2
Монтаж	неекраниран монтаж	
Размери	[mm]	55 x 60 x 35
Материал	PBT; PC	

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, жълт

Акcesoари


Доставени артикули	Монтажна планка: 1	
	винтове на конекторната глава: 2 x M5 x 35	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана



Връзка

Ausgänge

3	Външно напрежение -
4	Превключващ изход +
1, 2, 5	nicht belegt

AC316A



**AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични
четвърт задвижващи механизми**

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана



Връзка

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -