


AS-Интерфейс повторител

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 щепсел с връзка за клампа
 2 панел за етиктиране
 3 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение	Удължаване на AS-i мрежата с още 100 m
------------	--

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	60; (чрез AS-i линия)

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Електрически разделени	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ... 65 °C
Температура на съхранение [°C]	-25...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m]	2000
Защита	IP 20
Степен на замърсяване	2



AS-Интерфейс повторител

SmartL25 AS-i Repeater III

Тестове / одобрения		
EMC	EN 62026-2	
UL одобрение	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Захранване	Low Voltage / Limited Energy
	Файл номер UL	E205959
Механични данни		
Тегло	[g]	170
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса	
Материал	PA 6.6	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	2 x Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Combicon конектор	
	Връзка за прекратяване на транспорта.	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	




AS-Интерфейс повторител

SmartL25 AS-i Repeater III

Електрическо свързване

Връзка



	изходящ кабел AS-i
A2-	AS-i - линия 2
A2+	AS-i + линия 2
A2-	AS-i - линия 2
A2+	AS-i + линия 2
	входящ кабел AS-i
A1+	AS-i + линия 1
A1-	AS-i - линия 1
A1+	AS-i + линия 1
A1-	AS-i - линия 1
T1	Връзка за прекратяване на транспорта.
T2	Връзка за прекратяване на транспорта.