


AS-i оптичен ретранслатор

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 щепсел с връзка за клампа
2 панел за етикетиране
3 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение Разширение на мрежата AS-i чрез оптични влакна до макс. 3200 м

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	60

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Температура на съхранение [°C]	-25...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m]	2000
Защита	IP 20
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

EMC	EN 62026-2	
UL одобрение	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Захранване	Low Voltage / Limited Energy
	Файл номер UL	E205959



AS-i оптический ретранслятор

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Механични данни

Тегло	[g]	162,5
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса	
Материал	PA 6.6	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Акcesoари


Доставени артикули	Combicon конектор
--------------------	-------------------

Забележки

Забележки	За работа е необходимо допълнително захранване AS-i.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Връзка



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Връзка за прекратяване на транспорта.
T2	Връзка за прекратяване на транспорта.