


Lower part for AS-Interface module

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5101

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 заключващ болт

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
------------------------	----------------

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Контактен товар	< 4 A

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 65

Механични данни

Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса и панел
Размери [mm]	45 x 82,5 x 33
Материал	PBT

Забележки

Забележки	до 4 изходящи кабела с резбово съединение за всякакъв тип Т-образно или напречно разклонение
Единица на опаковката	1 брой

AC5001



Lower part for AS-Interface module

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Електрическо свързване

ВИНТОВИ КЛЕМИ: ...2,5 mm²