


Lower part for AS-Interface module

MODULE LOWER PART



1 Контактни пинове



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Допълнително захранване [V]	24 DC

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Контактен товар	< 2 A

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 67; (в зависимост от използваната горна част: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Механични данни

Тегло [g]	59,5
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса и панел
Размери [mm]	45 x 80 x 20
Материал	PBT

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

контактни щифтове в горната част на модула:

технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: