


Lower part for AS-Interface module

EMS-Base FC Addressing socket



- 1 Контактни пинове
2 панел за етикетиране
3 Конектор за адресиране



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC

Изходи

Електрическо изпълнение AS-i

Контактен товар < 2 A

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...85

Защита IP 67; (в зависимост от използваната горна част: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i класификация

AS-i адресиране Конектор за адресиране

Механични данни

Тегло [g] 59,5

Тип на монтажа Монтаж на DIN релса и панел

Размери [mm] 45 x 80 x 20

Материал PBT

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

контактни щифтове в горната част на модула:

технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: