


Lower part for AS-Interface module

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5015

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 Контактни пинове
- 2 панел за етиктиране
- 3 Конектор за адресиране



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Допълнително захранване	[V]	24 DC

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Контактен товар	< 2 A

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
Защита	IP 67; (в зависимост от използваната горна част: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i класификация

AS-i адресиране	Конектор за адресиране
-----------------	------------------------

Механични данни

Тип на монтажа		Монтаж на DIN релса и панел
Размери	[mm]	45 x 80 x 20
Материал		PBT; неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Lower part for AS-Interface module

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

контактни щифтове в горната част на модула:

технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: