


Lower part for AS-Interface module

EMS-Base FC

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5000

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 заземяващ проводник

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Допълнително захранване [V]	24 DC

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Контактен товар	< 2 A

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 67; (в зависимост от използваната горна част: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Механични данни

Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса и панел
Размери [mm]	45 x 80 x 20
Материал	PBT

Забележки

Забележки	препоръчителна втулка за заземяване: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 Долната част на модула може да се използва с горните части, където щифт 5 на гнездото M12 е свързан към функционална земя (FE).
Единица на опаковката	1 брой



Lower part for AS-Interface module

EMS-Base FC

Електрическо свързване

контактни щифтове в горната част на модула:

технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: