


Lower part for AS-Interface module

EMS-BASE RC ST SET



1 заключващ болт

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Контактен товар	< 4 A

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 65

Механични данни

Тегло	[g]	115,2
Тип на монтажа		Монтаж на DIN релса и панел
Материал		PBT

Акcesoари

Доставени артикули	плоски кабелни уплътнения: 2, NBR кабелни съединения: 3 Предпазни капачки: 3 шестоъгълни гайки: 4
Акcesoари (като опция)	капак:, за AS-i модул, AC3000 вложка с винтова клема:, AC5007

Забележки

Забележки	до 4 кабелни порта M20 за всякакви Т-образни или напречни разклонения
Единица на опаковката	1 брой

AC5031



Lower part for AS-Interface module

EMS-BASE RC ST SET

Електрическо свързване

ВИНТОВИ КЛЕМИ: ...2,5 mm²