
AC5200

AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране

ClassicLine 4SB IP67



Приложение		
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Допълнително захранване	[V]	15...30 DC; (AUX ; cULus - Необходим източник клас 2)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC		EN 50295
		IEC 61000-6-2
MTTF	[Години]	10284
Механични данни		
Тегло	[g]	152,5
Тип на монтажа		AS-i плосък кабел за директно свързване
Размери	[mm]	103 x 45 x 44,7
Материал		PA; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай
Електрическо свързване		
Модулна връзка		плосък кабел
Аксесоари		
Доставени артикули		долна част

AC5200

AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране

ClassicLine 4SB IP67

Аксесоари (като опция)	Предпазна капачка: M12, E73004


Забележки

Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: ; Три възможни ориентации

Конектор: M12; кодиране: A



1	AS-i +
2	Външно напрежение -
3	AS-i -
4	Външно напрежение +