



AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране

ClassicLine 2AO C IP67



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 2
Приложение	
Приложение	полева инсталация
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	50
Защита срещу обръщане на полярността	да
Допълнително захранване [V]	16...30 DC; (AUX)
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 2
Изходи	
Брой аналогови изходи	2; (свързване на 2-проводна, 3-проводна и 4-проводна задвижване)
Аналогов токов изход [mA]	4...20
Макс. пад на напрежението в зависимост от товара за номинален ток [V]	10
Резолюция на аналоговия изход	12 bit
Прецизност / отклонения	
Грешка при измерването	0,5



AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране

ClassicLine 2AO C IP67

[% от крайната стойност]

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Температура на съхранение	[°C]	-25...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище	[m]	2000
Защита		IP 67
Степен на замърсяване		2

Тестове / одобрения

EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
MTTF	[Години]	125	
UL одобрение		Захранване	Class 2

AS-i класификация

AS-i версия		2.11; 3.0
Режим на разширено адресиране		не
Профил на AS-i master		M3; M4
AS-i профил		S-7.3.5
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	3.5
AS-i сертификат		124001

Механични данни

Тегло	[g]	183
Материал		РА; Съвързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	аналогов сигнал	Светодиод, жълт Канали AO1...AO2
	Работа	Светодиод, зелен AS-i, AUX
	Грешка	Светодиод, червен

Електрическо свързване

Модулна връзка	плосък кабел
----------------	--------------

Акcesoари

Доставени артикули	долна част
Акcesoари (като опция)	Предпазна капачка: M12, E73004

Забележки

Забележки	Има електрическо разделение между AS-i и AUX и между AS-i и аналоговите изходи.
	Захранващото устройство на крачетата 1 и 3 може да се използва за захранване на задвижванията.
	3-полусна връзка е възможна чрез външна връзка.
Единица на опаковката	1 брой




AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране

ClassicLine 2AO C IP67

Електрическо свързване

технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: ; Три възможни ориентации

Конектор: M12; кодиране: A



	аналогов изход
1	Захранване на актуатора + 24 V
2	аналогов изход АО +
3	Захранване на актуатора 0 V
4	аналогов изход АО -
5	функционално заземяване FE