



AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67



Приложение	
Приложение	полева инсталация
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	250
Макс. токово натоварване общо [A]	0,2
Интегриран следящ сензор	да
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
Входове	
Брой цифрови входове	2
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	18...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200; (текущото натоварване за всички входове и изходи: 200 mA)
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2
Нивото на превключване е високо [V]	> 11



AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Цифрови входове,
защитени срещу късо
съединение

да

Изходи

Брой цифрови изходи	2
Окръжност	PNP
Диапазон на напрежение [V] DC	18...30
Макс. работен ток за изход [mA]	200; (текущото натоварване за всички входове и изходи: 200 mA)
Устойчив на късо съединение	да
Електрически разделени	не
Изходи за захранване на задвижващия механизъм	AS-i

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [Години]	318	

AS-i класификация

AS-i версия	2.11; 3.0				
AS-i адресиране	Конектор за адресиране				
Режим на разширено адресиране	да				
Профил на AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i профил	S-B.A.E				
I/O AS-i конфигурация [hex]	B				
AS-i ID код [hex]	A.E				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Вход	-	-	3	4
	Конектор	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Пин	-	-	4	2 4
	Изход	1	2	-	-
	Конектор	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Пин	4	2 4	-	-

Механични данни

Тегло [g]	155,95
Материал	РА; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Електрическо свързване

Модулна връзка	плосък кабел
----------------	--------------



AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране


ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Акcesoари	
Доставени артикули	долна част
Акcesoари (като опция)	Предпазна капачка: M12, E73004

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване	
технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: ; Три възможни ориентации	

Електрическо свързване - Входи	
Връзка	



Конектор: M12	
Входи	
Конектор I-3/4	
1	Захранване на сензора L+
2	Вход за данни 4
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 3
5	не се използва
Конектор I-4	
1	Захранване на сензора L+
2	не се използва
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 4
5	не се използва




AS-Interface ClassicLine модул с технология за
бързо монтиране

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Електрическо свързване - Изходи

Връзка



Конектор: M12

Изходи	
Конектор O-1/2	
1	не се използва
2	Превключващ изход 2
3	Напрежение L -
4	Превключващ изход 1
5	не се използва
Конектор O-2	
1	не се използва
2	не се използва
3	Напрежение L -
4	Превключващ изход 2
5	не се използва