




AS-интерфейсен модул

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 6 Изходи PG с кабелно уплътнение



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 140
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Интегриран следящ сензор	да

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой цифрови входи: 2; Брой цифрови изходи: 2
---------------------	---

Входи

Брой цифрови входи	2
Сензорно захранване на входовете	AS-i / AUX
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	100
Входящ ток Висок [mA]	> 5
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10



AS-интерфейсен модул

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да	
Изходи		
Електрическо изпълнение	AS-i	
Брой цифрови изходи	2	
Окръжност	PNP	
Диапазон на напрежение DC [V]	към PELV	
Макс. работен ток за изход [mA]	2000	
Устойчив на късо съединение	да	
Електрически разделени	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Защита	IP 68	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i класификация		
AS-i профил	S-0.0	
I/O AS-i конфигурация [hex]	0	
AS-i ID код [hex]	0	
Механични данни		
Материал	PA	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	PG кабелно съединение: 2 x PG9	
	PG кабелно съединение: 4 x PG7	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	