

Сензор за наклон


R360/INCLINATION SENSOR/CAN

Спрени изделия

Алтернативни артикули: JN2200

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Моля, не използвайте за нови проекти.



Характеристики на продукта

Брой измервани оси	2
Ъглов обхват [°]	± 45

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...32 DC
------------------------	------------

Изходи

Аналогов токов изход [mA]	4...20
---------------------------	--------

Обхват на измерване / настройка

Брой измервани оси	2
Ъглов обхват [°]	± 45

Прецизност / отклонения

Прецизност [°]	0,5
Резолуция [°]	0,1; (настроеваеми)

Интерфейси

Брой CAN интерфейси	1
---------------------	---



Сензор за наклон

R360/INCLINATION SENSOR/CAN

Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	239
Механични данни		
Тегло	[g]	316
Размери	[mm]	90 x 60 x 41
Забележки		
Указания	Моля, не използвайте за нови проекти.	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12		