


PWM към аналогов сигнал преобразувател

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Приложение	
Дизайн	PCB module
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	24...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 20
Защита срещу обръщане на полярността	да
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1
Входове	
Брой PWM входове	1
PWM честотни входове [Hz]	122; (24 V DC PWM signal)
Изходи	
Брой аналогови изходи	1
Аналогов напреженов изход [V]	0...5
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-40...85
Механични данни	
Тегло [g]	37
Размери [mm]	49 x 30 x 15
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
винтови клеми: 2,5 mm ²	
Вход	
червен	+24 V DC
черен	PWM IN
син	GND
Изход	
черен	0-5 V
син	GND



PWM към аналогов сигнал преобразувател

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

диаграми и графики

