




## PWM към аналогов сигнален преобразувател

R360/PWM-ANALOG-MODULE



| Приложение                                   |  |                                                                   |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
| Дизайн                                       |  | housing module                                                    |
| Електрически показатели                      |  |                                                                   |
| Работно напрежение [V]                       |  | 24...30 DC                                                        |
| Консумация на ток [mA]                       |  | < 20                                                              |
| Защита срещу обръщане на полярността         |  | да                                                                |
| Входове / изходи                             |  |                                                                   |
| Брой входове и изходи                        |  | Брой аналогови изходи: 1                                          |
| Входове                                      |  |                                                                   |
| Брой PWM входове                             |  | 1                                                                 |
| PWM честотни входове [Hz]                    |  | 122                                                               |
| Изходи                                       |  |                                                                   |
| Брой аналогови изходи                        |  | 1                                                                 |
| Аналогов напреженов изход [V]                |  | 0...5                                                             |
| Условия на работа                            |  |                                                                   |
| Околна температура [°C]                      |  | -40...85                                                          |
| Забележка за температурата на околната среда |  | огънати проводници -5...105 °C<br>проводници в покой -30...105 °C |
| Защита                                       |  | IP 67                                                             |
| Тестове / одобрения                          |  |                                                                   |
| MTTF [Години]                                |  | 347                                                               |
| Механични данни                              |  |                                                                   |
| Тегло [g]                                    |  | 71,5                                                              |
| Размери [mm]                                 |  | 54 x 34 x 15                                                      |
| Материал                                     |  | полиамид подсилено фибростъкло                                    |
| Забележки                                    |  |                                                                   |
| Единица на опаковката                        |  | 1 брой                                                            |



## PWM към аналогов сигнален преобразувател

R360/PWM-ANALOG-MODULE

## Електрическо свързване

Кабел: 0,28 m; / Краища на жилата с крайни втулки

## Вход

|        |          |
|--------|----------|
| червен | +24 V DC |
| черен  | PWM IN   |
| син    | GND      |

## Изход

|       |       |
|-------|-------|
| черен | 0-5 V |
| син   | GND   |

## диаграми и графики

