


I / O модули за мобилни машини

R360/MODULE/PWM/4...20mA



Приложение		
Дизайн		housing module
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA]		< 30
Защита срещу обръщане на полярността		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой аналогови изходи: 1
Входове		
Брой PWM входове		1; (24 V DC $\pm$ 20 % PWM signal)
PWM честотни входове [Hz]		122
Изходи		
Брой аналогови изходи		1
Аналогов токов изход [mA]		4...20
Макс. натоварване [Ω]		600
Условия на работа		
Околна температура [$^{\circ}\text{C}$]		-40...85
Забележка за температурата на околната среда		огънати проводници -5...105 $^{\circ}\text{C}$ проводници в покой -30...105 $^{\circ}\text{C}$
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло [g]		72
Размери [mm]		54 x 34 x 15
Материал		полиамид подсилено фибростъкло
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



I / O модули за мобилни машини

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Електрическо свързване

Кабел: 0,28 m; / Краища на жилата с крайни втулки

Вход

червен	+24 V DC
черен	PWM IN
син	GND

Изход

черен	4...20 mA
син	GND

диаграми и графики

