
CR3106

GPS / GSM модем с CAN интерфейс

R360/CANremote/GPS IV

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: CR3114
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 SMA въздушен конектор
2 CANopen интерфейс
3 Предпазен капак
4 SIM карта
5 RS-232 интерфейс

CE

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Интерфейси		
Брой CAN интерфейси		1
Брой интерфейси R232		1
Механични данни		
Тегло	[g]	508,4
Размери	[mm]	85 x 128 x 35
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	статус	6 x Светодиод

CR3106

GPS / GSM модем с CAN интерфейс

R360/CANremote/GPS IV

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12