


GPS / GSM модем с CAN интерфейс

R360/CANremote GPRS/GPS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: CR3114

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 LED диоди
- 2 SMA кабел GPS антена
- 3 FME конектор GSM антена
- 4 M12 конектор 5-проводен



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	8...32 DC
Консумация на ток [mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Интерфейси

Брой CAN интерфейси	1
---------------------	---

Условия на работа

Околна температура [°C]	-30...75
Температура на съхранение [°C]	-40...85
Защита	IP 65; (за модули с конектори на резба)



GPS / GSM модем с CAN интерфейс

R360/CANremote GPRS/GPS

Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV разряд на контакт / 8 kV изпускане на въздух
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV за захранващи линии / 1 kV за сигнални линии
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV за захранващи линии
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	клас B
	CISPR 25	срещнах
Механични данни		
Тегло	[g]	658
Размери	[mm]	120,5 x 126 x 42
Материал		алуминий с прахово покритие
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	статус	4 x Светодиод, червен / зелен
Памет на данни		
Часовник в реално време		да
Забележки		
Забележки	Включете устройството само със свързаните антени.	
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12		