


Разпределителен модул за наземния потенциал

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

- 1 панел за етикетиране
2 терминал за натискане 24 V DC



Приложение

Дизайн potential module GND (10 x 2,5 mm²)

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC
Номинално напрежение DC [V]	24
Клас на защита	III
Макс. товарен ток [A]	20

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Температура на съхранение [°C]	-40...70
Защита	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-3	Излъчване на смущения
	EN 61000-6-2	Устойчивост срещу смущения

Механични данни

Тегло [g]	62,5
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса
Инструкция за инсталация	Възможен модулен монтаж
Размери [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Разпределителен модул за наземния потенциал

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

Електрическо свързване

терминали за натискане:

Връзка

