


Компактен модул за оценка на скоростта

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	10
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Приложение

Приложение	Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране
------------	--

Електрически показатели

Номинално напрежение AC [V]	20...250
Номинално напрежение DC [V]	20...250
Защита срещу обръщане на полярността	не

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	6,5
Минимален работен ток [mA]	6
Макс. ток на утечка [mA]	1,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	2200
Устойчив на късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене


Обхват на сензора [mm]	10
------------------------	----



Компактен модул за оценка на скоростта

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Възможност за регулиране на обхвата на отчитане		не	
Обхват на измерване / настройка			
Диапазон на настройка [Imp/min]		50...3000	
Прецизност / отклонения			
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3	
Хистерезис [% от Sr]		10	
Време за реакция			
Отложен старт [s]		12	
Макс. Засичана честота [Imp/min]		4000	
Софтуер / програмиране			
Регулиране на точката на превключване		многооборотен потенциометър	
Условия на работа			
Околна температура [°C]		-25...80	
Защита		IP 67	
Механични данни			
Монтаж		екраниран монтаж	
Размери [mm]		M30 x 1,5 / L = 81	
Означение на резбата		M30 x 1,5	
Материал		месинг специално покритие; PBT	
Усилие на затягане [Nm]		50	
Дисплей / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, зелен
Забележки			
Забележки		препоръка Проверете безопасното функциониране на уреда след късо съединение.	
Електрическо свързване			
Кабел: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²			
Връзка			



Забележка: миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 A (за бързо действие)
 Цветове на проводниците :
 BN = кафяв
 BU = син