


Превключващ усилвател

N605/230VAC/0,8A

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DN1020

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Изходящо напрежение	[V]	предварително конфигуриран
Толерантност на изходното напрежение	[%]	5
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	0,8
Брой изходни вериги		1

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...50
Защита		IP 40

Механични данни

Материал	пластмаси
----------	-----------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Изходящо напрежение	2 x Светодиод, зелен
---------	---------------------	----------------------



Превключващ усилвател

N605/230VAC/0,8A

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

терминали: ...4 mm²

Връзка

