




Превключващ усилвател

N605/110VAC/0,8A

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DN1020

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Изходящо напрежение	[V]	предварително конфигуриран
Толерантност на изходното напрежение	[%]	5
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	0,8
Брой изходни вериги		1
Изходи		
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...50
Защита		IP 40
Механични данни		
Материал		пластмаси
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Изходящо напрежение	2 x Светодиод, зелен

DN0512



Превключващ усилвател

N605/110VAC/0,8A

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: ...4 mm²

Връзка

