



Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DN0210

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

**Характеристики на продукта**

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
--------	------------------------------

Приложение

Приложение	Захранване и оценка на сигнала
------------	--------------------------------

Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинален толеранс на напрежението	[%]	10
Номинален толеранс на напрежението 2	[%]	10
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Спомагателна енергия за сензори DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой релейни изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Брой релейни изходи	1
Контактен товар	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...50
Защита		IP 40



Превключващ усилвател

N600/230VAC/0,1A

Защита на терминали	IP 20
---------------------	-------

Механични данни

Тегло [g]	0,43
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Материал	пластмаси

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, червен
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Електрическо свързване

клеми: ...4 mm²

Връзка

