



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

заменен от: DN0200

No scale drawing available



Характеристики на продукта

Корпус корпус за монтаж на DIN шина

Приложение

Приложение Захранване и оценка на сигнала

Електрически показатели

Номинално напрежение AC [V]	< 230
Номинален толеранс на напрежението [%]	10
Номинален толеранс на напрежението 2 [%]	10
Номинална честота AC [Hz]	47...63
Спомагателна енергия за сензори DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Изходи

Контактен товар 4 A / 625 VA / 250 V AC

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...50
Защита	IP 40
Защита на терминали	IP 20

Механични данни

Корпус корпус за монтаж на DIN шина
 Материал пластмаса

DN0202



Превключващ усилвател

N600/230VAC/0,08A

Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, зелен
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Електрическо свързване		
клеми: ...4 mm ²		
Връзка		

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

заменен от: DN0200