



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DN0200

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available



Характеристики на продукта

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm]	75 x 55 x 110

Приложение

Приложение	Захранване и оценка на сигнала
------------	--------------------------------

Електрически показатели

Номинално напрежение AC [V]	< 110
Номинален толеранс на напрежението [%]	10
Номинален толеранс на напрежението 2 [%]	10
Номинална честота AC [Hz]	47...63
Спомагателна енергия за сензори DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Изходи

Контактен товар	4 A / 625 VA / 250 V AC
-----------------	-------------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...50
Защита	IP 40
Защита на терминали	IP 20



Превключващ усилвател

N600/110VAC/0,08A

Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Размери	[mm]	75 x 55 x 110
Материал	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, зелен
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Електрическо свързване		
терминали: ...4 mm²		
Връзка		