




Модул за защита на веригата за непрекъснато
захранване

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



- 1 LED диоди Грешка
- 2 бутон включване / изключване / нулиране
- 3 Конектор за сигнал
- 4 статус Светодиод



Електрически показатели		
Номинално напрежение DC	[V]	24
Входно напрежение DC	[V]	18...30
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		не
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	2
Забележка за макс. изходен ток	[A]	4 x 2
Входящ ток (номинално напрежение 24 V DC)	[A]	8
Входящо напрежение, необходимо за превключване на изходите	[V]	21,4
Ток на затворената верига	[mA]	43
Загуба на мощност (номинално напрежение 24 V DC)	[W]	1,3
Загуба на енергия при работа в отворена верига	[W]	1
Защита от обратно провеждане	[V]	30
Изходи		
Устойчив на късо съединение		да



Модул за защита на веригата за непрекъснато захранване

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A

Активиране на нивото на защита на входящото напрежение	[V]	21,4
Общ изходящ ток	[A]	8
Ограничение за изходящия ток	[A]	10,7
Пад на напрежението между входа и изхода	[mV]	83
Капацитивност на товара за всеки изход	[mF]	94
Капацитивност на товара, общо	[mF]	124

Време за реакция

Отложено включване на изходите	[ms]	270
Време за изключване при 2 x номинален ток	[s]	1
Времена за изключване в случай на къси съединения	[ms]	30

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Температура на съхранение	[°C]	-40...85
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95; (без кондензация)
Защита		IP 20
Степен на замърсяване		2

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V 0,15...80 MHz
Устойчивост на вибрации	IEC 60028-2-6	2 Земно притегляне 17,8...500 Hz
Удароустойчивост	IEC 60068-2-27	30 Земно притегляне 6 ms / 20 Земно притегляне 11 ms

Механични данни

Тегло	[g]	203,4
Размери	[mm]	75 x 45 x 91
Материал		PC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	изходното претоварване	4 x Светодиод, червен
	Захранване	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	присъединителен винтов терминал:, за сигнални проводници
--------------------	--

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

, кабели за сигнал: 0,25...1,5 mm²



Модул за защита на веригата за непрекъснато захранване

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A

, захранващи проводници: 0,25...6 mm²

Връзка

