


Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DN4011

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	< 230; (по избор)
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Обхват на входното напрежение	[V]	88...132 / 187...264
Клас на защита		I
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	42
Отложено включване	[s]	42
Толерантност на изходното напрежение	[%]	2
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	2,5
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[%]	1
Стопаям предпазител	[A]	2; (вграден)
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	1 (60...70 °C)

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
------------------------------	----



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Защита от претоварване	да
------------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
-------------------------	--------

Защита	IP 20
--------	-------

Тестове / одобрения

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Механични данни

Материал	алуминий
----------	----------

Дисплей / работни елементи

Дисплей	функция	Светодиод, зелен
---------	---------	------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: ...2.5 mm²

Връзка

