

DN2003




Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DN4013

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Обхват на входното напрежение	[V]	88...132 / 187...264
Клас на защита		I
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	35
Отложено включване	[s]	35
Толерантност на изходното напрежение	[%]	2
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	10
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[%]	1
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	1 (60...70 °C)
Изходи		
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 20

Механични данни

Материал	алуминий
----------	----------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	функция	Светодиод, зелен
---------	---------	------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: ...2.5 mm²

Връзка

