




Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DN1020

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Входно напрежение DC	[V]	105...370
Обхват на входното напрежение	[V]	90...260
Клас на защита		I
Толерантност на изходното напрежение	[%]	3
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	1
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[%]	1,25

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...55
Защита		IP 20



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Тестове / одобрения		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Механични данни		
Тип на монтажа	релса; (TH35 (EN 60715))	
Материал	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Изходящо напрежение	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
двукамерни терминали: 2 x ...2,5 mm²		
Връзка		

