


Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Входно напрежение DC	[V]	210...375
Обхват на входното напрежение	[V]	85...132 / 176...264
Клас на защита		I; (IEC 61140)
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	20
Отложено включване	[s]	< 20
Толерантност на изходното напрежение	[%]	1...5
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	4
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[%]	0,1
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	3 (60...70 °C)

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...60
Защита		IP 20
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Механични данни		
Тегло	[g]	696
Тип на монтажа		релса; (TH35 (EN 60715))
Размери	[mm]	131 x 65 x 107
Материал		алуминий
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Изходящо напрежение	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
терминали: 1.5...6 mm ²		
Връзка		

