


DP2402



Удължител на импулси

Monitoring Display-Pulse ext



- 1 натискащ пръстен
- 2 LED диоди
- 3 Дисплей



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Размери [mm]	63 x 30 x 24

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	< 380
Макс. токово натоварване общо [A]	0,2

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой цифрови входи: 2; Брой цифрови изходи: 2
---------------------	---

Входи

Брой цифрови входи	2; (IEC61131-2)
Ограничение за входящия ток [mA]	200

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	2



Удължител на импулси

Monitoring Display-Pulse ext

Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Устойчив на късо съединение	да

Обхват на измерване / настройка

Честота на измерване [Hz]	< 2000
---------------------------	--------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link				
Тип на ползване	Задаване на параметри				
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link ревизия	1.1				
SDCI стандарт	IEC 61131-9				
SIO режим	да				
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A				
Данни за процеса, двоични	2				
Поддържаните устройства	<table> <tr> <th>Тип на работата</th><th>Устройство</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1168</td></tr> </table>	Тип на работата	Устройство	default	1168
Тип на работата	Устройство				
default	1168				

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Забележка за температурата на околната среда	2000 m: -25...60 °C
	3000 m: -25...53 °C
	4000 m: -25...51 °C
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Температура на съхранение [°C]	-25...60
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (линейно намалява до 50% (40 °C) без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m]	4000
Защита	IP 67
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

MTTF [Години]	317
---------------	-----

Механични данни

Тегло [g]	84,2
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g]	35
Размери [mm]	63 x 30 x 24
Материал	корпус: PA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Превключващ изход	2 x Светодиод, жълт
		7-сегментен LED дисплей, червен
Обслужващи елементи	2	натискащ пръстен

Аксесоари

Аксесоари (като опция)	монтиращ се клип
------------------------	------------------



Удължител на импулси

Monitoring Display-Pulse ext

Забележки


Забележки

За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - Конектор



1: L+
 2: IN2 DI2
 3: L-
 4: IN1 DI1
 5: n.c.

Електрическо свързване - щекер



1: L+
 2: OUT2 DO2
 3: L-
 4: OUT1 IO-Link / DO1

Други данни

забавяне при включване / изключване

0...9999 ms