




Характеристики на продукта	
Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Размери [mm]	63 x 30 x 24
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	< 380
Макс. токово натоварване общо [A]	0,2
Входи / изходи	
Брой входи и изходи	Брой цифрови входи: 2; Брой цифрови изходи: 2
Входи	
Брой цифрови входи	2; (Преброяване на входа: 1; Посока на броене/Latch: 1; IEC61131-2)
Ограничение за входящия ток [mA]	200
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Брой цифрови изходи	2



Електронен брояч

Monitoring Display-Counter

Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Устойчив на късо съединение	да

Обхват на измерване / настройка

Честота на измерване [Hz]	< 2000
---------------------------	--------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link				
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link ревизия	1.1				
SDCI стандарт	IEC 61131-9				
Профили	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel				
SIO режим	да				
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A				
Данни за процеса, двоични	1				
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	6,1				
Поддържаните устройства	<table> <tr> <th>Тип на работата</th><th>Устройство</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1169</td></tr> </table>	Тип на работата	Устройство	default	1169
Тип на работата	Устройство				
default	1169				

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Забележка за температурата на околната среда	2000 m: -25...60 °C
	3000 m: -25...53 °C
	4000 m: -25...51 °C
Температура на съхранение [°C]	-25...60
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m]	4000
Защита	IP 67
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

MTTF [Години]	317
---------------	-----

Механични данни

Тегло [g]	84,2
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g]	35
Размери [mm]	63 x 30 x 24
Материал	корпус: PA


Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Превключващ изход	2 x Светодиод, жълт
		7-сегментен LED дисплей, червен / зелен конфигурируеми
Обслужващи елементи	2	натискащ пръстен



Електронен брояч

Monitoring Display-Counter

Акcesoари	
Акcesoари (като опция)	монтаж се клип
Забележки	
Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване - Конектор	
	
1: L+	
2: IN 2	Посока на броене / Latch
3: L-	
4: IN 1	Преброяване на входа
5:	не се използва
Електрическо свързване - щекер	
	
1: L+	захранващо напрежение
2: OUT2	цифров изход 2
3: L-	захранващо напрежение
4: OUT1	IO-Link / цифров изход 1
Други данни	
основен брояч	0...1000000 cnt
партиден брояч:	0...9999 bcnt